

**HOLEX****Klešče papiga, prašno lakirane, Celotna dolžina: 175mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	706101 175
GTIN	4062406069629
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

**Skoznji členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva. Klešče lakirane z rdečo prašno barvo, čeljusti in členek polirani.

**Standard:****DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina za 6-kotnik	30 mm
celotna dolžina	175 mm
Območje vpenjanja za cevi do	1.1/4 col
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga