

Garant**INFO Point s 24-colskim monitorjem, Tip: S/DE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

GARANT INFO Point je sodobno računalniško delovno mesto za prikaz in obdelavo digitalnih informacij, za zajemanje podatkov in kot postaja za zajemanje podatkov s priključenim čitalnikom črtna kode (ni zajet v obsegu dobave).

INFO Point ima robustno ohišje iz jeklene pločevine. Na sprednji strani je na ergonomični višini nameščena poklopna polica za tipkovnico in računalniško miško. V ohišju pod polico za vrati s ključavnico se lahko namestijo računalniški ali Linux odjemalci. Polica in vrata se lahko zaklenejo s cilindrično ključavnico DOM. Zadnja luknjasta stena ohišja z luknjami \square 9×9 mm v rastru 37 mm skrbi za prezračevanje naprav v ohišju. Hkrati je namenjena tudi za namestitev kavljev in držal Easyfix.

S fiksno vgrajenim 24-colskim monitorjem.

Umestitev:

Število polic v ohišju za računalnik: 1

Lakiranje:

Ohišje antracitno RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja za računalnik	740 mm
Globina police	300 mm
Uporabna globina ohišja za računalnik	190 mm
Višina	1440 mm
Masa	63 kg
Uporabna širina ohišja za računalnik	540 mm
Delovna višina police	930 mm
Globina osnovne ploskve	550 mm
Širina osnovne ploskve	616 mm
Širina police	600 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Zaprta polica, globina	150 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	INFO Point