

Garant GRIDLINE

Omara s policami za orodje s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000/SBmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara s policami za orodje 40×20G.
Namestitev polic v rastru 25 mm. Dvokomponentni ročaj Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vsebuje 5 pocinkanih polic z lakiranimi vodilnimi tračnicami.

Primerno za:

Police za orodje art. 928220 vel. 115, 176, 250. Na vodilnih tračnicah se lahko ukrivi nastavek za različno globino polic za orodje.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Število polic	5
Višina	2000 mm

Globina v G	20
Masa	105 kg
Širina v G	40
Globina	500 mm
Uporabna višina	1845 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Širina	1000 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Dodatna polica za omaro s policami za orodje za širino omare v G 40	944195 40