

Garant GRIDLINE

Omara s policami za orodje s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000/SBmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944161 2000/SB
GTIN	4062406073480
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara s policami za orodje 40×20G.
Namestitev polic v rastru 25 mm. Dvokomponentni ročaj Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vsebuje 5 pocinkanih polic z lakiranimi vodilnimi tračnicami.

Primerno za:

Police za orodje art. 928220 vel. 115, 176, 250. Na vodilnih tračnicah se lahko ukrivi nastavek za različno globino polic za orodje.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Število polic	5
Višina	2000 mm

Širina v G	40
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Uporabna višina	1845 mm
Širina	1000 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Globina v G	20
Masa	105 kg
Globina	500 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

Pribor

Dodatna polica za omaro s policami za orodje za širino omare v G 40	944195 40
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11