

Garant**Delovne rokavice, par MASTER FIT, Velikost rokavic: 10**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094305 10
GTIN	4062406074869
Razred artikla	01H

Opis

Izvedba:

Anatomsko oblikovana večnamenska rokavica z dvojno prevleko iz nitrila in nitrilne pene s PU na vodni osnovi. Posebno udobna podloga s **tehnologijo pletenja 18-gauge** iz najlona za zelo dober oprijem. Primerna za suho delovno okolje in oljnata ali mastna ter mokra območja. Brez DMF.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija II
Velikost rokavic	10
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Serijska	MASTER FIT

Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic	Brez DMF
EN 388	4121X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril/PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	250 mm
Barva	modra/oranžna
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice