

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena Krilna vrata brez okna, Višina: 1000 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942802 1000
GTIN	4062406074692
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 30×28G. Primerni predali: 26×24G (naročite posebej).

Ojačane stranske stene za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 1000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 30

Globina v G: 28

Uporabna višina: 845 mm

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Masa	62 kg
Širina v G	30
Globina v G	28
Širina	750 mm
Uporabna višina	845 mm
Globina	700 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena, prazna

Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine s/z krilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 30	942610 30
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11