

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, K10, Oznaka: 14-660****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216740 14-660
GTIN	2050002046627
Razred artikla	24T

Opis**Izvedba:**

Z utori za odrezke po celem obodu.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 090204 EN
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	K10
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

GG(G)	primerno	150 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		