


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7730, Tip: GGG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214948 GGG
GTIN	4045197706652
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,15 mm
Tip	GGG
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	3,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 083604 PDER
Zvrst	HB7730
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		