

Garant**Nosilec rezil eco-VARIO-LINE, desni, Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273874 3
GTIN	4045197702296
Razred artikla	21W

Opis**Primerno za :**

Vpenjalno držalo eco art. 273870 ali osnovno držalo art. 319145 RR/LR.

z notranjim hlajenjem: da

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 21 mm

L_3 : 21,5 mm

Tehnični opis

Širina zareze w	3 mm
L_3	21,5 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	21 mm
Serijska	Eco
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

