

Garant**Montažni delavniški stolček z oblazinjenjem iz umetnega usnja****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965655
GTIN	4045197703019
Razred artikla	91V

Opis**Izvedba:**

Lahek in trden montažni stolček z velikimi kolesi Ø 100 mm (4 kolesa za zavijanje, od tega 2 z zavoro). S stranskimi luknjastimi stenami za obešanje pribora za luknjaste stene iz skupine 95 in škatle za male dele iz skupine 96.

S praktično odlagalno polico velikosti 352×395 mm (Š×G). Vložki iz trde pene se najbolje prilegajo v velikosti 6×10G (2 kosa).

Površina sedeža z oblazinjenjem iz umetnega usnja.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva.**

Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9 mm

Višina: 480 mm

Širina: 450 mm

Globina: 435 mm

Širina sedeža: 450 mm

Globina sedeža: 500 mm

Nosilnost: 150 kg

Tehnični opis

Višina	480 mm
Globina sedeža	500 mm
z naslonjalom	ne
Globina odlagalne police	352 mm
Ø koles	100 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Masa	10,8 kg
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Material sedežne površine	Umetno usnje
Globina	435 mm
Širina	450 mm
Nosilnost	150 kg
Širina sedeža	450 mm
Širina odlagalne police	395 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Vrsta izdelka	Montažni stolček