

Garant**Sticksvärd HSS, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 26/2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273556 26/2,2
GTIN	4062406080631
Artikelklass	21U

Beskrivning**Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

för max. arbetsstycke-Ø	50 mm
Spårbredd w	2,2 mm
Bladhöjd h ₅	26 mm
totallängd L	110 mm
Skärmaterial	HSS
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

