

**Garant****Hylschuck, extra smal., HSK-A 63 A = 160, spännvidd: 2-6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304974 2-6
GTIN	4045197708397
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Bearbetade HSK-funktionsytor.
- Skaften hårbearbetade.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Spännhylsan spänns med en spännskruv bakifrån genom chucken, ingen spännmutter behövs!

**Fördel:**

Extremt smal konstruktion möjliggör bearbetning även på svåråtkomliga delar, t.ex. inom verktygs- och formtillverkning.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

**leveransinnehåll:**

Inklusive spännskruv och nyckel med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Hylsnyckel nr 309890, **GARANT** spänntänger nr 309563.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	2 - 6 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm

Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck