

**Garant****DNMG 150608, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	250862 HB7020
GTIN	4045197711274
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150608 HB7020 Sort: HB7020  
spån-brytare: SG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 300 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
spån-brytare	SG
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 300 m/min
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning