

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120412 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 8 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Skärdjup a_p	1,5 - 8 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SG
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning