

Garant**SNMG 120412, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	SG
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7020
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120412

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning