

**Garant****Fräsvändskär Ø 25 mm Helix, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212685 ST1400
GTIN	4045197712554
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet.  $\pm 0,015$  mm.

**Användningsdata:**

Kulskivor med fullradie för generell användning i sänk- och gjutformar.

Med spånbrytare för långspånande material.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ST1400
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7520
Matning $f_z$ i stål $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

