

**Weldonhållare, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 304317 6      |
| GTIN         | 4045197709103 |
| Artikelklass | 32A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Reservspännskruv nr 309900 | 6                |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 6 mm             |
| utkragningsslängd A-mått   | 120 mm           |
| Utvändig-Ø D               | 25 mm            |
| fäste                      | HSK-A 63 A = 120 |
| Hållare norm               | DIN 69893        |
| Hållare norm               | DIN 69882-4      |
| Hållare norm               | ISO 12164-1      |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

### Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/304317-6>