

**Weldonhållare, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304277 12
GTIN	4045197709035
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

Reservspännskruv nr 309900	12
utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1

Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12
---	-----------