

Garant**HiPer-Drill skärinsats n7, HU7810, Ø D: 25,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231630 25,7
GTIN	4045197710567
Artikelklass	21M

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd $\leq 20 \mu\text{m}$. För hål upp till noggrannhet IT9.

OBS!:

Skärdata gäller för grundelement $5 \times D$.

Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Teknisk beskrivning

för grundelement storlek	25 mm
Ø D	25,7 mm
Matning f i kortspånande aluminium	0,46 mm/v
Serie	HiPer-Drill
Antal byten/skär	1
Spetsvinkel	135 grad

Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Semi Standard	ja
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	150 m/min	N
CuZn	lämplig	180 m/min	N
vått maximal	lämplig		