

**Garant****TCMT 110204, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning