



## Elektroniskt testinstrument för momentnycklar „TruCheck™“, maximalt vridmoment: 25 N·m



### Beställningsdata

Ordernummer	654470 25
GTIN	5060207562607
Artikelklass	66D

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Kompakt, lätthanterlig kontrollapparat.**
- **Skrivas fast på plana ytor (bord, vägg etc.).**
- **Måttenheter: Nm.**

Stor och lättläst LED-display.

#### Fördel:

- **Enklast tänkbara hantering (minimal risk för fel).**
- **Passar även användare som inte är "kalibreringsspecialister".**
- **Bara en tryckknapp för nollställning av displayen.**

#### Användningsdata:

Inställning och kalibrering av momentnycklar med utlösningssmekanism.

#### Noggrannhet:

±1%

#### leveransinnehåll:

I stabil plastväska.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristysyysuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzás irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

mätnoggrannhet vridmoment: ±1 %

mätområde: 1 - 25 N·m

visarens bredd: 175 mm  
visarens höjd: 64 mm  
visarens djup: 72 mm  
vikt: 2,6 kg  
fyrkantadapter: 1/4 tum

## Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	25 N·m
visarens höjd	64 mm
vikt	2,6 kg
sexkantsfäste	1/4 tum
fyrkantadapter	1/4 tum
fyrkantadapter	3/8 tum
visarens djup	72 mm
mätområde	1 - 25 N·m
visarens bredd	175 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4

## Tjänster

Kalibrering Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	018860 400/2
Signering laserskrift Typ	018940