

Garant**TC.T 110202, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SM
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110202
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning