

Garant**XNEU 05T6 ANEN-W Bredplansskär, HB7730, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	213440 UNI
GTIN	4045197716460
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Bredplansskär med 1 skäregg.

Rekommendation:**För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.****OBS!:**Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Planskärets längd 7,6 mm.

maximalt sågdjup $a_{p \max}$: 3 mm

Typ: UNI

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	3 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

