

SWISS TOOLS

Skärhållarskaft, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mått: 40/25-90mm**Beställningsdata**

Ordernummer	320407 40/25-90
GTIN	2050001772718
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

- För effektiv svarvning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

Användningsdata:

För montering av utbytbara huvuden.

OBS!:

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 – 264827.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	90 mm
Skaft-Ø	40 mm
Ø D	25 mm
fäste	PSC
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

