

SWISS TOOLS

Skärhållarskaft, HSK-T, Skaft-Ø / Ø D – A-mått: 40/32-115mm**Beställningsdata**

Ordernummer	320102 40/32-115
GTIN	2050001772688
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

- För effektiv svarvning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

Användningsdata:

För montering av utbytbara huvuden.

OBS!:

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 – 264827.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	115 mm
Skaft-Ø	40 mm
Ø D	32 mm
fäste	HSK-T
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

