



Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 25



Beställningsdata

Ordernummer	232256 25
GTIN	4045197717818
Artikelklass	22G

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

OBS!:

Sänk matningsvärdena f med 10% och v_c -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 25 - 35 mm

Effektiv längd L_1 : 300 mm

Skaftdiameter D_s : 32 mm

Skaftlängd L_s : 60 mm

Spännskruvar: 232990 TX15

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	300 mm
Diameterområde D_c	25 - 35 mm
Spännskruvar	232990 TX15
Skaftdiameter D_s	32 mm
Skaftlängd L_s	60 mm
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	ISO 9766

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600