

Garant**POMX 10T5ZEER U, HB9540, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).

Positiv högmatningsgeometri.

Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.

Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

Rekommenderas vid besvärliga tillämpningar (intermittent bearbetning).

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	4,8 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 10T5ZEER U
Sort	HB9540

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	360 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	310 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		