

SWISS TOOLS

Skärhållarskaft, HSK-T, Skaft-Ø / Ø D – A-mått: 63/40-140mm**Beställningsdata**

Ordernummer	320102 63/40-140
GTIN	2050001772930
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

- För effektiv svarvning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

Användningsdata:

För montering av utbytbara huvuden.

OBS!:

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 – 264827.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	140 mm
Skaft-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
fäste	HSK-T
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

