



Klädskåp med sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 3



Beställningsdata

Ordernummer

949602 3

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning

Utförande:

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Ventilationskoncept: Luftinloppet i den bakre skåpbotten svarar för att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------------------------|
| Namnskylt | nej |
| vikt | 64 kg |
| effektiv höjd per hatthylla | 345 mm |
| Speciallack tillgänglig | nej |
| Snedtak | nej |
| effektivt djup per sektion | 465 mm |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt |
| Lås utförande | Säkerhetslåsklinka |
| antal hyllplan fast | 1 |
| Norm | DIN 4547 |
| antal sektioner | 3 |
| Hyllplanets djup | 465 mm |
| Djup | 500 mm |
| Ventilationsöppningar dörr | ja |
| för hänglås med bygeldiameter upp till | 6 mm |
| Underrede utförande | Socklar |
| Bredd | 900 mm |
| höjd | 1800 mm |
| Hyllplan bredd | 220 mm |
| effektiv höjd per klädsektion | 1270 mm |
| antal klädstänger | 1 |
| effektiv bredd per sektion | 220 mm |
| för hänglås | ja |
| Materialtjocklek | 0,8 mm |
| Dörröppningsvinkel | 110 grad |
| Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produktslag | Klädskåp |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1 | 949775 1 |
| Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm | 085875 40 |
| Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10 | 949775 10 |