

**HOLEX****Klädskåp med sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 4****Beställningsdata**

Ordernummer

949602 4

GTIN

Artikelklass

92S

**Beskrivning****Utförande:**

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

**Ventilationskoncept:** Luftinloppet i den bakre skåpbotten svarar för att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

**Norm:****DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

**OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1800 mm
antal sektioner	4
Speciallack tillgänglig	nej
antal hyllplan fast	1
Djup	500 mm
Namnskylt	nej
Underrede utförande	Socklar
vikt	77 kg
för hänglås	ja
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
effektiv bredd per sektion	220 mm
effektivt djup per sektion	465 mm
effektiv höjd per hatthylla	345 mm
Snedtak	nej
Norm	DIN 4547
effektiv höjd per klädsektion	1270 mm
Bredd	1190 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
antal klädstänger	1
Ventilationsöppningar dörr	ja
Hyllplanets djup	465 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Hyllplan bredd	220 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

**Tillbehör**

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1