



Klädskåp med snedtak, plastfötter och DOM cylinderlås, antal sektioner: 3



Beställningsdata

Ordernummer	949622 3
GTIN	
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter. Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Levereras inte i speciallackeringar.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Speciallack tillgänglig	nej
höjd bak	2000 mm

Djup	500 mm
antal klädstänger	1
antal hyllplan fast	1
Bredd	900 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
antal sektioner	3
effektivt djup per sektion	465 mm
vikt	70 kg
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
Hyllplanets djup	465 mm
effektiv bredd per sektion	220 mm
passar till integralhjälm	ja
Underrede utförande	Plastfötter
Norm	DIN 4547
Lås utförande	Cylinderlås
höjd fram	1800 mm
Hyllplan bredd	220 mm
Snedtak	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Ventilationsöppningar dörr	ja
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Skoskål av plast Typ 1

949761 1

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Spegel Typ 1	949770 1