

**HOLEX****Klädskåp med snedtak, plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	949623 3
GTIN	
Artikelklass	92S

**Beskrivning****Utförande:**

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter. Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

**Norm:****DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Levereras inte i speciallackeringar.

**OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Speciallack tillgänglig	nej
antal klädstänger	1

höjd bak	2000 mm
Bredd	900 mm
höjd fram	1800 mm
antal hyllplan fast	1
Ventilationsöppningar dörr	ja
Underrede utförande	Plastfötter
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
för hänglås	ja
Djup	500 mm
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Hyllplanets djup	465 mm
passar till integralhjälms	ja
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
Norm	DIN 4547
Snedtak	ja
effektiv bredd per sektion	220 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Hyllplan bredd	220 mm
antal sektioner	3
vikt	70 kg
effektivt djup per sektion	465 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

---

## Tillbehör

---

Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1