

HOLEX**Klädskåp med snedtak, plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer

949623 2

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning**Utförande:**

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter. Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Levereras inte i speciallackeringar.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

för hänglås med bygeldiameter upp till

6 mm

höjd bak

2000 mm

Ventilationsöppningar dörr	ja
Underrede utförande	Plastfötter
Snedtak	ja
antal hyllplan fast	1
Hyllplanets djup	465 mm
höjd fram	1800 mm
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
effektiv bredd per sektion	220 mm
Hyllplan bredd	220 mm
antal sektioner	2
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Bredd	610 mm
för hänglås	ja
passar till integralhjälm	ja
Djup	500 mm
Norm	DIN 4547
vikt	49 kg
effektivt djup per sektion	465 mm
Speciallack tillgänglig	nej
antal klädstänger	1
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40