



Klädskåp med sittbänk och DOM cylinderlås, antal sektioner: 3



Beställningsdata

Ordernummer

949624 3

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning

Utförande:

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Sittlameller som standard av bok, profil ca 60x35 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad. Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Ingen speciallackering möjlig.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Hyllplan bredd

220 mm

höjd

2090 mm

effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
Hyllplanets djup	465 mm
djup sittbänk	315 mm
effektiv höjd per hatthylla	345 mm
Bredd	900 mm
effektiv bredd per sektion	230 mm
höjd sittbänk	420 mm
antal sektioner	3
effektivt djup per sektion	465 mm
vikt	63 kg
Djup	500 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Spegel Typ 1	949770 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1