



Klädskåp med snedtak, sittbänk och DOM cylinderlås, antal sektioner: 3



Beställningsdata

Ordernummer

949640 3

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning

Utförande:

Stommen har snedtak som förhindrar att föremål blir liggande där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Bänkens lameller som standard av bok, profil ca 60x35 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad.

Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, sittbänk liknande antracitgrå,

pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup

500 mm

vikt

83 kg

höjd sittbänk	420 mm
bredd sittbänk	900 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
djup sittbänk	315 mm
Bredd	900 mm
effektiv bredd per sektion	220 mm
höjd bak	2290 mm
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
höjd fram	2090 mm
effektivt djup per sektion	465 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Spegel Typ 1	949770 1
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Skoskål av plast Typ 1	949761 1