

HOLEX**Klädskåp med snedtak, sittbänk och DOM cylinderlås, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer

949640 2

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning**Utförande:**

Stommen har snedtak som förhindrar att föremål blir liggande där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Bänkens lameller som standard av bok, profil ca 60x35 mm, hyvlad runt om, rundad ovsida, klarlackerad.

Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, sittbänk liknande antracitgrå,

pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd bak

2290 mm

djup sittbänk

315 mm

höjd fram	2090 mm
höjd sittbänk	420 mm
effektivt djup per sektion	465 mm
bredd sittbänk	610 mm
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
effektiv bredd per sektion	220 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
Bredd	610 mm
vikt	59 kg
Djup	500 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Spegel Typ 1	949770 1