

HOLEX**Klädskåp med snedtak, sittbänk och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer

949641 2

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning**Utförande:**

Stommen har snedtak som förhindrar att föremål blir liggande där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Bänkens lameller som standard av bok, profil ca 60x35 mm, hyvlad runt om, rundad ovsida, klarlackerad.

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, sittbänk liknande antracitgrå, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Bredd

610 mm

höjd bak

2290 mm

vikt	59 kg
höjd sittbänk	420 mm
effektiv bredd per sektion	220 mm
djup sittbänk	315 mm
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
höjd fram	2090 mm
bredd sittbänk	610 mm
Djup	500 mm
effektivt djup per sektion	465 mm
Hyllplanets djup	465 mm
Hyllplan bredd	220 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Precisionscylinderlås med hög byggeolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Spegel Typ 1	949770 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300