

**Garant****Sats, koniska försänkare nr 150150 med kassett 90°, obelagd, antal försänkare: 17**

## Beställningsdata

Ordernummer	150310 17
GTIN	4062406081355
Artikelklass	11M

## Beskrivning

### Utförande:

Satser med koniska försänkare **i kassett**.

Praktiska vid montering och användning i verkstäder.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

### Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

### Innehåll:

vardera 1 försänkare: strl 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

## Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
antal försänkare	17
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

## Tillbehör

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 11,5 mm	150150 11,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8 mm	150150 8
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 20,5 mm	150150 20,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10 mm	150150 10
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 4,3 mm	150150 4,3
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 25 mm	150150 25
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 16,5 mm	150150 16,5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 7 mm	150150 7
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 15 mm	150150 15
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 5 mm	150150 5
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 23 mm	150150 23

Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 19 mm	150150 19
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6 mm	150150 6
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 10,4 mm	150150 10,4
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 12,4 mm	150150 12,4
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 6,3 mm	150150 6,3
Koniska precisionsförsänkare90° Utvändig Ø 8,3 mm	150150 8,3