

**Brynfil – original Arkansas (vit), korn 8000, ihålig mejsel, längd × bredd:
100X40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	558765 100X40
GTIN	4037073005812
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. **Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

OBS!:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.

Teknisk beskrivning

Bredd	40 mm
Kornstorlek	8000
Längd	100 mm
finhetsgrad	polering
Färg	vit
Slipmedel	Arkansas Quarzit

Form	ihålig mejsel
Produktslag	Brynfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		