



Kardanknut, 1/4 tum, Typ: 1/4



Beställningsdata

Ordernummer	633500 1/4
GTIN	4018754012237
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimala ytterfyrkanter enligt DIN 3120 A 6,3 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120.

Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop "blint".

Norm:

DIN 3123-C 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

totallängd: 37 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
totallängd	37 mm
med QuickRelease	nej
Produktslag	Skarvdel

Tillbehör

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 13 delar, tumdimensioner	630561
Hylsnyckelsortiment för Torx®-skruvar, 1/4 tum fyrkant 21 delar	630761
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 22 delar Typ 6	630266 6
Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 38 delar Typ 6	630016 6
Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 63 delar	630021
Hylsnyckelsortiment 1/4; 3/8 tum fyrkant 48 delar	630006
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 13 delar Typ 6	630066 6
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 19 delar Typ 6	630166 6
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 33 delar metrisk/tum	630661
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 36 delar Typ 6	630861 6