



Kardanknut, 1/2 tum, Typ: 1/2



Beställningsdata

Ordernummer	641600 1/2
GTIN	4018754013012
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop "blint".

Norm:

DIN 3123-C 12,5

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

totallängd: 71 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
totallängd	71 mm
med QuickRelease	nej
Produktslag	Skarvdel

Tillbehör

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 31 delar Typ 6	638016 6
Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 63 delar	630021
Hylsnyckelsortiment metriskt/tum, 1/2 tum fyrkant 45 delar	638810
Hylsnyckelsortiment och skift-/ringnyckel, 1/2 tum fyrkant 47 delar	638561
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 31 delar Typ 12	638016 12
Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 38 delar Typ 6	630016 6
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar Typ 6	639066 6
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 22 delar Typ 6	637816 6
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 39 delar	639261
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 21 delar Typ 6	638166 6
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 28 delar Typ 6	637916 6
Sortiment hylsor för Torx®, 1/2 tum fyrkant 21 delar	639701
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 22 delar Typ 12	637816 12
Hylsnyckelsortiment tumdimensioner, 1/2 tum fyrkant 23 delar	638711