

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk, 12×20G, Skivans längd: 1000/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922047 1000/2
GTIN	4062406083441
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 150

leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	2
lådornas effektiva bredd	300 mm
vikt	68 kg
lådurtsens bredd	400 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetsskiva längd	1000 mm
höjd	850 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Arbetskiva (djup)	750 mm
Serie	vario
Lådornas effektiva yta i G	12×20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurts effektiv höjd	225 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens höjd	300 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1000 mm	926241 1000
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Skarvplåt Typ 1	927122 1