

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 12×20G, Skivans längd: 1000/3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922057 1000/3
GTIN	4062406083632
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 150

leveransinnehåll:

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Arbets-skiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva djup i G	20
höjd	950 mm
arbets-skiva längd	1000 mm
Serie	vario
Antal lådor	3
Lådornas effektiva yta i G	12×20
vikt	79 kg
låd-hurtsens höjd	400 mm
låd-hurtsens bredd	400 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
låd-hurtsens djup	650 mm
låd-hurts effektiv höjd	325 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetsskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1000 mm	926241 1000
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Stödben höjd 900 mm	927000 900