

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Multiplex-boskiva, 12×20G, Skivans längd: 2000/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922054 2000/3
GTIN	4062406083618
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 150

**leveransinnehåll:**

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådurtsens bredd	400 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm

lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva längd	2000 mm
höjd	950 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Antal lådor	3
vikt	107 kg
lådornas effektiva djup i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådornas effektiva bredd i G	12
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Serie	vario
lådurts effektiv höjd	325 mm
lådurtsens höjd	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

---

## Tillbehör

---

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000