

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Multiplex-boskiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922054 1500/3
GTIN	4062406083595
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 150

leveransinnehåll:

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	12×20
----------------------------	-------

lådurts effektiv höjd	325 mm
lådurtsens bredd	400 mm
vikt	93 kg
lådurtsens höjd	400 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
Antal lådor	3
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
höjd	950 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens djup	650 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Skarvplåt Typ 1	927122 1