

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 12×20G, Skivans längd: 1000/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922057 1000/2
GTIN	4062406083625
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 150

leveransinnehåll:

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	12
vikt	69 kg
arbetsskiva längd	1000 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario
lådurtsens djup	650 mm
höjd	950 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Antal lådor	2
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådurtsens höjd	300 mm
lådurtsens bredd	400 mm
lådurts effektiv höjd	225 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1000 mm	926241 1000
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Stödben höjd 900 mm	927000 900