

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922531 1500
GTIN	4062406084141
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagnung. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 125

**leveransinnehåll:**

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva bredd i G	20
------------------------------	----

Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	1
höjd	950 mm
Serie	vario
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
arbetsskiva längd	1500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurts effektiv höjd	125 mm
vikt	103 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådhurtsens höjd	200 mm
lådhurtsens bredd	600 mm
lådhurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

**Tillbehör**

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1