

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922534 2000
GTIN	4062406084189
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 125

**leveransinnehåll:**

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

höjd	950 mm
------	--------

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Antal lådor	1
Arbets-skiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	117 kg
arbets-skiva längd	2000 mm
låd-hurtsens höjd	200 mm
låd-hurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
låd-hurtsens bredd	600 mm
Serie	vario
låd-hurts effektiv höjd	125 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

**Tillbehör**

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Arbetsskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm	926081 2000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900