

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922537 1000
GTIN	4062406084196
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtskylje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 125

**leveransinnehåll:**

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsbänk.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädning etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup i G	20
vikt	88 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådurts effektiv höjd	125 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
höjd	950 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Antal lådor	1
lådornas effektiva bredd i G	20
lådurtsens bredd	600 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådurtsens höjd	200 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

---

**Tillbehör**

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1000 mm	926241 1000
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1