

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922664 1500/4
GTIN	4062406084622
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 125

**leveransinnehåll:**

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådhurts effektiv höjd	325 mm
lådhurtsens bredd	600 mm

lådurtsens höjd	400 mm
Antal lådor	4
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
Serie	vario
arbetsskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens djup	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
vikt	130 kg
höjd	850 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

---

## Tillbehör

---

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4	927600 400/4